

梅特勒SevenGo快巧型便携式酸度计SG2-ELK

[详细信息...](#)

货号:	31104964	品牌:	梅特勒
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>SevenGo pH计主机, InLab413SG电极 (IP67), 电极夹, 袋装缓冲液, 腕带, 电池, 操作手册, 校验证书等</p> <p>SevenGo系列新一代便携式仪表, 集粹梅特勒-托利多多年的电化学经验, 结合品质优异的传感器与各种独特的附件, 为移动式分析测量设立了新的标准。它将给您的现场测量带来全新的乐趣。</p> <p>技术参数:</p> <p>pH测量范围</p> <p>0.00-14.00pH</p> <p>分辨率</p> <p>0.01pH</p> <p>精度</p> <p>±0.01pH</p> <p>mV测量范围</p> <p>±1999</p>		

分辨率

1

精度

±1

温度范围 (°C)

-5.0-105.0

分辨率 (°C)

0.1

精度 (°C)

±0.5

pH校准点

最多3点

温度补偿

自动/手动

终点判断

自动/手动，自动锁定终点

用户自定义缓冲液组

具备

缓冲液自动识别

具备，4组内置缓冲液，1组用户自定义缓冲液

电源

4节AA碱性电池或充电电池

操作环境

0-40℃，相对湿度5-80%无冷凝

尺寸/重量

220×90×45mm/325g（不包括电池）

数据存储

30组

防尘防水

IP67

性能特点:

SevenGo电极

可以安装在仪表任何一侧，这使得单手测量操作成为可能。电极不用时，还能卸下来以节省空间。

防尘防水等级达IP67

即使在连接电极后，SevenGo仍可达IP67防尘防水等级。这意味着它彻底防尘，并能在水下1米经受30分钟的考验。

人体工程学的杰作

左、右手用户都会习惯使用SevenGo，按钮大小直接按其重要程度设计。使用如此简单，真正省时高效！

数据管理

SevenGo非常注重方便的数据管理，数据测量、保存、查找与删除等相关操作的快速与便捷性，无其它仪表可比。

显示一目了然

SevenGo的大屏幕显示出所有相关设置，并能突出重点。您可以随时明了地观察测量数据与电极状态。

ErGo测量助手

带上ErGo测量助手到现场，它的方便和灵活将超过您预期！或掌上控制，安全简便；或架起支架，作为台式仪表使用，让双手尽享自由。电极在其内保湿储存，立取可用。ErGo使得SevenGo真正成为顶尖便携式仪表！

户外工作箱

大空间，巧安置，SevenGo新型工作箱将仪表、电缆和电极尽揽其中。携带方便，安全可靠，帮助您快速建立户外移动式工作站！



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市四平路1145号建中大楼1105室E-mail：sales@ba17.com邮编：200092

[更多相关资料请点击访问...](#)